



Vágótárcsa Basic* 2 in 1, Tárcsa Ø: 230mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563600 230
GTIN	9003172410043
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Univerzális vágótárcsa profilok, csövek stb. vágásához. **Specifikáció A30BF.**

Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	2 mm
Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Alak leírása	egyenes
Furat Ø	22,23 mm
Specifikáció	A30BF
Tárcsa Ø	230 mm
Anyagvastagsághoz	6 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		