

Garant**Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: AS0616****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 540709 AS0616 |
| GTIN | 4045197522436 |
| Árucikk kategória | 51D |

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül. **AS hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.**

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hengeres, homlokfogazással

Fej Ø: 6 mm

Fejhossz: 16 mm

Teljes hossz: 50 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Fogazás rövid jelölése | Z9 |
| Fogazás finomsági foka | nagyon durva (NE / alu) |
| Alak | AS0616 |
| Teljes hossz | 50 mm |
| Alak leírása | Hengeres, homlokfogazással |
| Fej Ø | 6 mm |

| | |
|----------------|-----------|
| Szár Ø | 6 mm |
| Fejhossz | 16 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Turbómaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |