

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Könyökemelő csavar	259018 6
Alátétlapka	259031 7
Rugós csap készlet	259047 3
Fejhossz L <sub>1</sub>	25 mm
Szárméret	16 mm
Kés ISO kódja	PDNNR/L 1616H11
Könyökemelő	259015 7
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	100 mm
Rugó készlet	259044 4
Működő szélesség L <sub>4</sub>	8 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 7	259015 7
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
Alátétlapka Típus 7	259031 7
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500