

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	11 mm
Szárméret	20 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Alátétlapka	259031 7
Kés ISO kódja	PDNNR/L 2020K11
Működő szélesség L <sub>4</sub>	10 mm
Rugó készlet	259044 4
Könyökemelő csavar	259018 6
Teljes hossz L	125 mm
Könyökemelő	259015 7
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Fejhossz L <sub>1</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Könyökemelő Típus 7	259015 7
Alátétlapka Típus 7	259031 7
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500