

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	12 mm
Fejhossz L ₁	35 mm
Könyökemelő	259015 8
Alátétlapka	259031 28
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Rugós csap készlet	259047 2
Rugó készlet	259044 2
Teljes hossz L	125 mm
Kés ISO kódja	PDNNR/L 2020K15
Lapkaméret	15 mm
Szárméret	20 mm
Könyökemelő csavar	259018 7
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 8	259015 8
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Alátétlapka Típus 28	259031 28
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500