

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 4
Szárméret	16 mm
Alátétlapka	259031 7
Kés ISO kódja	PDNNR/L 1616H11
Lapkaméret	11 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Könyökemelő	259015 7
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Működő szélesség L ₄	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Fejhossz L ₁	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 7	259015 7
Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
Alátétlapka Típus 7	259031 7
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500