

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PDNNR/L 2020K11
Rugó készlet	259044 4
Lapkaméret	11 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Fejhossz L ₁	25 mm
Működő szélesség L ₄	10 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Könyökemelő	259015 7
Rugós csap készlet	259047 3
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Alátétlapka	259031 7
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Alátétlapka Típus 7	259031 7
Könyökemelő Típus 7	259015 7
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500