

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Fejhossz L ₁	35 mm
Könyökemelő csavar	259018 7
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Szárméret	20 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Alátétlapka	259031 28
Lapkaméret	15 mm
Kés ISO kódja	PDNNR/L 2020K15
Könyökemelő	259015 8
Működő szélesség L ₄	12 mm
Rugó készlet	259044 2
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Könyökemelő Típus 8	259015 8
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500