

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	150 mm
Könyökemelő	259015 8
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	15 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Fejhossz L ₁	37 mm
Működő szélesség L ₄	12 mm
Alátétlapka	259031 28
Kés ISO kódja	PDNNR/L 2525M15
Könyökemelő csavar	259018 7
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Rugó készlet	259044 2
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 28	259031 28
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 8	259015 8
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500