

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Alátétlapka	259031 28
Lapkaméret	15 mm
Működő szélesség L ₄	16,8 mm
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Fejhossz L ₁	37 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Könyökemelő	259015 8
Könyökemelő csavar	259018 7
Rugó készlet	259044 2
Kés ISO kódja	PDNNR/L 3232P15
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 8	259015 8
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500