

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Rugó készlet	259044 2
Alátétlapka	259031 20
Könyökemelő csavar	259018 2
Működő szélesség L ₄	17 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Fejhossz L ₁	28 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Könyökemelő	259015 2
Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	PSBNR/L 2020K12
Szárméret	20 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500