

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 20
Szárméret	25 mm
Fejhossz L ₁	29 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő	259015 2
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Kés ISO kódja	PSBNR/L 2525M12
Teljes hossz L	150 mm
Működő szélesség L ₄	22 mm
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500