

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251106 25/15 |
| GTIN | 4045197861948 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Fejhossz L ₁ | 32 mm |
| Alátétlapka | 259031 37 |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Rugó készlet | 259044 6 |
| Működő szélesség L ₄ | 22 mm |
| Könyökemelő | 259015 12 |
| Kés ISO kódja | PSBNR/L 2525M15 |
| Lapkaméret | 15 mm |
| Rugós csap készlet | 259047 4 |
| Könyökemelő csavar | 259018 11 |
| Szárméret | 25 mm |
| Hozzávaló váltólapka | SN.. 1506.. |
| Szabvány | DIN ISO 5610 |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 75 fok |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszszesztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |