

Garant**Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: D1009****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540709 D1009
GTIN	4045197555564
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. **Form D, gömb** (KUD).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömb

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz: 9 mm

Teljes hossz: 49 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Alak leírása	Gömb
Fogazás rövid jelölése	Z9
Alak	D1009
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Fej Ø	10 mm
Teljes hossz	49 mm

Szár Ø	6 mm
Fejhossz	9 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		