

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Rugó készlet	259044 6
Teljes hossz L	170 mm
Alátétlapka	259031 37
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Lapkaméret	15 mm
Szárméret	32 mm
Rugós csap készlet	259047 4
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1506..
Könyökemelő	259015 12
Működő szélesség L <sub>4</sub>	27 mm
Kés ISO kódja	PSBNR/L 3232P15
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

### Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500