

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	19 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	27 mm
Könyökemelő	259015 13
Szárméret	32 mm
Könyökemelő csavar	259018 13
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Rugós csap készlet	259047 5
Kés ISO kódja	PSBNR/L 3232P19
Alátétlapka	259031 38
Fejhossz L <sub>1</sub>	39 mm
Teljes hossz L	170 mm
Rugó készlet	259044 7
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

### Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500