

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	20 mm
Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	PSBNR/L 2020K12
Fejhossz L ₁	28 mm
Alátétlapka	259031 20
Könyökemelő	259015 2
Teljes hossz L	125 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Működő szélesség L ₄	17 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Rugó készlet	259044 2
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500