

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251107 25/12 |
| GTIN | 4045197861986 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Működő szélesség L ₄ | 22 mm |
| Hozzávaló váltólapka | SN.. 1204.. |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Fejhossz L ₁ | 29 mm |
| Lapkaméret | 12 mm |
| Alátétlapka | 259031 20 |
| Könyökemelő csavar | 259018 2 |
| Szárméret | 25 mm |
| Rugós csap készlet | 259047 2 |
| Rugó készlet | 259044 2 |
| Könyökemelő | 259015 2 |
| Kés ISO kódja | PSBNR/L 2525M12 |
| Szabvány | DIN ISO 5610 |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 75 fok |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm | 674242 3 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |