

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Könyökemelő	259015 13
Működő szélesség L ₄	27 mm
Rugó készlet	259044 7
Alátétlapka	259031 38
Könyökemelő csavar	259018 13
Lapkaméret	19 mm
Teljes hossz L	170 mm
Rugós csap készlet	259047 5
Fejhossz L ₁	39 mm
Kés ISO kódja	PSBNR/L 3232P19
Szárméret	32 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500