

HOLEX**Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: C1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 C1225
GTIN	4045197156099
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Legömbölyített henger alak** (WRC)**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Legömbölyített henger
Teljes hossz	65 mm
Fej Ø	12 mm
Alak	C1225
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámananyag	HSS

Termék fajtája

Turbómaró