



## Vágótárcsa Basic\* EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 115mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	563650 115
GTIN	9003172409689
Árucikk kategória	53T

### Leírás

#### Kivitel:

Univerzális vágótárcsa profilok, csövek stb. alkalmankénti vágásához.

#### Specifikáció:

**A60BF.**

### Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	1 mm
Alak leírása	egyenes
Furat Ø	22,23 mm
Maximális fordulatszám	13300 min <sup>-1</sup>
Specifikáció	A60BF
Tárcsa Ø	115 mm
Anyagvastagsághoz	3 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		