


VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 20 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	201304 20
GTIN	4045197862686
Árucikk kategória	12X

Leírás
Kivitel:

Méreték hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 26 mm

Teljes hossz L: 92 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,5 mm

Műszaki leírás

Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,15 mm
Teljes hossz L	92 mm
Fogak száma Z	2
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Élhossz L_c	26 mm
Száralak	HB
Szár	DIN 6535 HE, h6
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Szárköszörülés biztonsági funkciós zsugorbefogóhoz
Szerszám szár \varnothing -je 20 mm

SZ2025 20