

**Garant****Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: AS1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540709 AS1225
GTIN	4045197679796
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. **AS hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.**

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hengeres, homlokfogazással

Fej Ø: 12 mm

Fejhossz: 25 mm

Teljes hossz: 65 mm

Szár Ø: 6 mm

**Műszaki leírás**

Fej Ø	12 mm
Fogazás rövid jelölése	Z9
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Teljes hossz	65 mm
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Alak	AS1225

Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		