



Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: M0618



Rendelési adatok

Rendelés száma	540800 M0618
GTIN	4045197156198
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Hegyes végű kúp alak** (SKM).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fej Ø	6 mm
Alak leírása	Hegyes kúp
Teljes hossz	58 mm
Alak	M0618
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	18 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

