



Vágótárcsa Basic* EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 178mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563650 178
GTIN	9003172409870
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Univerzális vágótárcsa profilok, csövek stb. alkalmankénti vágásához.

Specifikáció:

A46BF.

Műszaki leírás

Alak leírása	egyenes
Tárcsaszélesség	1,6 mm
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Furat Ø	22,23 mm
Specifikáció	A46BF
Tárcsa Ø	178 mm
Anyagvastagsághoz	7,7 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Felfogó karima pár Karima Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------