

**VHM mini-maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 1,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 202262 1,5    |
| GTIN              | 4045197863997 |
| Árucikk kategória | 12X           |

**Leírás****Kivitel:**

Szár hasonló, mint a **DIN 6535 HB**.

**Takarítsa meg az utánkösörülési költségeket:**

Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánkösörülni.

**Műszaki leírás**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Száralak   | HA                              |
| Élhossz $L_c$  | 3 mm                            |
| Előtolás $f_z$ szélézéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$    | 0,006 mm                        |
| Tűrés névleges Ø   | e8                              |
| Fogásvételi irány  | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,005 mm                        |
| Szár   | Hengeres szár, h6               |
| Szár Ø $D_s$   | 3 mm                            |
| Fogak száma Z  | 3                               |
| Teljes hossz L   | 38 mm                           |
| Vágóél Ø $D_c$   | 1,5 mm                          |
| Spirálszög   | 30 fok                          |
| Sarokletörés szöge   | 45 fok                          |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Bevonat                                | bevonat nélkül                        |
| Szerszámanyag                          | VHM                                   |
| Szabvány                               | Gyári szabvány                        |
| Típus                                  | N                                     |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél | $0,3 \times D$ oldalazásnál           |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| belső hűtés                            | nem                                   |
| Színes gyűrű                           | nincs                                 |
| Termék fajtája                         | Sarokmaró                             |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | $V_c$     | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok                | feltételesen alkalmas | 170 m/min | N       |
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas              | 140 m/min | N       |
| Alu > 10% Si                 | alkalmas              | 100 m/min | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 70 m/min  | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 60 m/min  | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 45 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 40 m/min  | M       |
| GG(G)                        | feltételesen alkalmas | 55 m/min  | K       |
| Uni                          | feltételesen alkalmas |           |         |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |           |         |
| Nedvesen minimum             | bevonat nélkül        |           |         |
| Száraz                       | feltételesen alkalmas |           |         |
| Levegő                       | bevonat nélkül        |           |         |