

Garant
VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 5 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202269 5
GTIN	4045197865144
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 13 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 21 mm

Nyak Ø D₁: 4,8 mm

Teljes hossz L: 57 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Száralak	HB
Nyak Ø D ₁	4,8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Vágóél Ø D _c	5 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm

Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Tűrés névleges \varnothing	e8
Élhossz L_c	13 mm
Teljes hossz L	57 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	21 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogak száma Z	3
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró