



## Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: M1020



### Rendelési adatok

Rendelés száma	540800 M1020
GTIN	4045197156204
Árucikk kategória	52D

### Leírás

#### Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Hegyes végű kúp** (SKM).

#### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

### Műszaki leírás

Alak leírása	Hegyes kúp
Alak	M1020
Teljes hossz	60 mm
Fej Ø	10 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

