


VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 3 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202276 3
GTIN	4045197865540
Árucikk kategória	12X

Leírás
Kivitel:

Méreték hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c : 5 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s : 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,13 mm

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Előtolás f_z szélézéshez acélban < 750 N/mm ²	0,025 mm
Élhossz L_c	5 mm
Teljes hossz L	50 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Vágóél Ø D_c	3 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,13 mm
Száralak	HB
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Fogak száma Z	3
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró