

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 6 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202276 6
GTIN	4045197865618
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 10 mm

Teljes hossz L: 54 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,2 mm

Műszaki leírás

Élhossz L _c	10 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm
Vágóél Ø D _c	6 mm

Száralak	HB
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Teljes hossz L	54 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró