



## VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 12 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	202276 12
GTIN	4045197865649
Árucikk kategória	12X

### Leírás

#### Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L<sub>c</sub>: 16 mm

Teljes hossz L: 73 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,3 mm

### Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Száralak	HB
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Élhossz $L_c$	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,3 mm
Teljes hossz L	73 mm
Tűrés névleges $\varnothing$	e8
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró

## Szolgáltatások

Szárköszörülés biztonsági funkció szugorbefogóhoz  
Szerszám szár  $\varnothing$ -je 12 mm

SZ2025 12