


VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 16 mm

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 202276 16 |
| GTIN | 4045197865663 |
| Árucikk kategória | 12X |

Leírás
Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 22 mm

Teljes hossz L: 82 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,4 mm

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Élhossz L _c | 22 mm |
| Teljes hossz L | 82 mm |
| Szár | DIN 6535 HB, h6-tal |
| Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ² | 0,13 mm |
| Száralak | HB |
| Tűrés névleges Ø | e8 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 16 mm |
| Sarokletörés szélessége 45° -nál | 0,4 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Fogak száma Z | 3 |
| Spirálszög | 30 fok |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | DIN 6527 |
| Típus | N |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | $0,3 \times D$ oldalazásnál |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Ujjmaró |

Szolgáltatások

| | |
|---|-----------|
| Szárköszörülés biztonsági funkciók zsugorbefogóhoz Szerszám szár \varnothing -je 16 mm | SZ2025 16 |
|---|-----------|