

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 18 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202276 18
GTIN	4045197865670
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 24 mm

Teljes hossz L: 84 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,4 mm

Műszaki leírás

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,4 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,09 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Fogak száma Z	3
Szár Ø D _s	18 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Vágóél $\varnothing D_c$	18 mm
Száralak	HB
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Teljes hossz L	84 mm
Élhossz L_c	24 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró