

HOLEX**HOLEX Pro vágótárcsa „2 in 1“, Tárcsa Ø: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563500 100
GTIN	4045197438577
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:****Univerzális vágótárcsa acélhoz és INOX-hoz.**

Könnyen vág és stabil. Furat Ø 16 mm.

Felhasználás:Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s v_c forgácsoló sebességgel.**Specifikáció:****A30Q-BF.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Alak	41
Alak leírása	egyenes
Tárcsaszélesség	1,6 mm
Maximális fordulatszám	15300 min ⁻¹

Furat Ø	16 mm
Specifikáció	A30Q-BF
Tárcsa Ø	100 mm
Anyagvastagsághoz	7,7 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		