

**Garant****Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: F1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540709 F1020
GTIN	4045197573605
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül. **Form F, gömbölyű végű ívelt** (RBF).

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömbölyű végű ívelt

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz: 20 mm

Teljes hossz: 60 mm

Szár Ø: 6 mm

**Műszaki leírás**

Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Fej Ø	10 mm
Fogazás rövid jelölése	Z9
Alak	F1020
Teljes hossz	60 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)

Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		