



Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: D1210



Rendelési adatok

Rendelés száma	540800 D1210
GTIN	4045197156136
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Gömb alak** (KUD).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	60 mm
Fej Ø	12 mm
Alak leírása	Gömb
Alak	D1210
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	10 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

