



VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 20 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	202298 20
GTIN	4045197866738
Árucikk kategória	12X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 45 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c : 26 mm

Teljes hossz L: 92 mm

Szár Ø D_s : 20 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,5 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Vágóél Ø D_c	20 mm
Élhossz L_c	26 mm
Fogak száma Z	3
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	92 mm

Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Tűrés névleges \varnothing	e8
Száralak	HB
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Szárköszörülés biztonsági funkciók zsugorbefogóhoz
Szerszám szár \varnothing -je 20 mm

SZ2025 20