

Garant**Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: C0820****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540709 C0820
GTIN	4045197522467
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. **Form C, legömbölyített henger** (WRC).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Legömbölyített henger

Fej Ø: 8 mm

Fejhossz: 20 mm

Teljes hossz: 60 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fej Ø	8 mm
Teljes hossz	60 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Alak leírása	Legömbölyített henger
Alak	C0820
Fogazás rövid jelölése	Z9

Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		