

HOLEX**Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: AS1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 AS1225
GTIN	4045197156044
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Hengeres alak** (ZYAS), **homlokfogazással**.**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	AS1225
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fej Ø	12 mm
Teljes hossz	65 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS

Termék fajtája

Turbómaró