



Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: AS1625



Rendelési adatok

Rendelés száma	540800 AS1625
GTIN	4045197156051
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Hengeres alak** (ZYAS), **homlokfogazással**.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	65 mm
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fej Ø	16 mm
Alak	AS1625
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS

Termék fajtája

Turbómaró