

Garant**Air Cleaning Point, Típus: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	986000 M
GTIN	4045197866837
Árucikk kategória	96U

Leírás**Kivitel:**

Stabil robusztus acéllemez ház beépített sűrített levegővel működő elszívó rendszerrel és gyűjtőedénnyel. Az elszívás kezelése az elülső oldalon lévő lábpedállal történik. Kerekekkel és hátoldalon tolófogantyúval az egyszerű szállítás érdekében.

A működtetéshez kizárólag egy sűrített levegő csatlakozó szükséges a műhelyben.

Felhasználás:

Munkadarabok és szerszámok egyszerű és tiszta tisztításához sűrített levegő segítségével. A port, forgácsokat, olajokat és folyadékokat elszívja és a gyűjtőedénybe gyűjti..

Tartalom:

GARANT sűrített levegő pisztoly 080123 sz. AIR méret, tömlő és Easyfix sűrített levegő pisztoly tartó 955750 sz. 1 méret, Easyfix műanyag doboz 955790 sz. 74 méret.

Szín:

Antracit RAL 7016.

Figyelem:

Tartalék szűrőbetétet a 986001 szám alatt talál a www.hoffmann-group.com oldalon A cseréhez 2 db 986001 sz. 1 méretű tartalék szűrőbetét szükséges.

Műszaki leírás

Magasság	1300 mm
Sűrített levegő csatlakozó	DN 7,2
Szélesség	1050 mm
Típus	M
Gyűjtőtérfogat	40 l
Mélység	450 mm
Munkavégzési magasság	870 mm
Súly	90 kg
Termék fajtája	Tisztító állomás

Tartozék

Tartalék szűrőbetét Air Cleaning Point-hoz Típus 1	986001 1
--	----------