


**HOLEX****Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: L1230****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 L1230
GTIN	4045197156228
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Gömbvégű kúp alak (KEL).****Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, életöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	70 mm
Fej Ø	12 mm
Alak	L1230
Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	30 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

