

**HOLEX****Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: D1614****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Gömb alak** (KUD).**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	60 mm
Alak	D1614
Alak leírása	Gömb
Fej Ø	16 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	14 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

