

Esztergakés, Jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 39
Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	41 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szárméret	20 mm
Csavar alátétlapkához	259025 3
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Kés ISO kódja	MVPCR/L 2020K16
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm	259038 2
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	Jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	117,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Alátétlapka Típus 39

259031 39

Szorítóköröm Típus 2

259038 2

Csavar alátétlapkához Típus 3

259025 3

Csavar szorítókörömhöz Típus 1

259021 1

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500