

Esztergákés, Jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm	259038 2
Teljes hossz L	150 mm
Csavar alátétlapkához	259025 3
Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	MVPNR/L 2525M16
Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	259031 39
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Fejhossz L ₁	41 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	Jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	117,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm Típus 2

259038 2

Alátétlapka Típus 39

259031 39

Csavar szorítókörömhöz Típus 1

259021 1

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Csavar alátétlapkához Típus 3

259025 3

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500