

Esztergákés, Jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	170 mm
Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Kés ISO kódja	MVPCR/L 3232P16
Szorítóköröm	259038 2
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Csavar alátétlapkához	259025 3
Alátétlapka	259031 39
Működő szélesség L ₄	40 mm
Szárméret	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	Jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	117,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar szorítókörömhöz Típus 1

259021 1

Csavar alátétlapkához Típus 3

259025 3

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Alátétlapka Típus 39

259031 39

Szorítóköröm Típus 2

259038 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500