

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251709 20/16
GTIN	4045197867117
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	125 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Fejhossz L <sub>1</sub>	41 mm
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szorítóköröm	259038 2
Alátétlapka	259031 39
Csavar alátétlapkához	259025 3
Kés ISO kódja	MVPCR/L 2020K16
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Lapkaméret	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	117,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Alátétlapka Típus 39	259031 39
Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500