

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251709 25/16
GTIN	4045197867124
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	41 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	MVPNR/L 2525M16
Alátétlapka	259031 39
Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm	259038 2
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Csavar alátétlapkához	259025 3
Szárméret	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	117,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Alátétlapka Típus 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500