

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Csavar alátétlapkához	259025 3
Szorítóköröm	259038 2
Fejhossz L ₁	40 mm
Kés ISO kódja	MVPCR/L 3232P16
Szárméret	32 mm
Alátétlapka	259031 39
Működő szélesség L ₄	40 mm
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	117,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Alátétlapka Típus 39	259031 39
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500