

**Garant****Furatkés, acél, Jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Szorítóköröm	259038 4
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szorítóköröm csavar	259021 4
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Kés ISO kódja	A25R MVPNR/L 16
Beállítási szög κ	117,5 fok
Alátétlapka csavar	259025 3
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259031 39
Befogási magasság L <sub>2</sub>	24 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	Jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Alátétlapka Típus 39	259031 39
Szorítóköröm Típus 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar szorítókörömhöz Típus 4	259021 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500